






Rev.	Description	Date	Issued by	Checked by
A	Emissione	12/09/18	Gasparini	Crovetti



ORIENTAMENTO PROIBITO
Forbidden orientation



DIMA DI FORATURA
Mounting template



LEGENDA --- Legenda

- 1 SCATOLA IN TERMOPLASTICO PBT COLORE NERO CON CONNETTORE INTEGRATO PORTAMASCHI 4P EQUIVALENTE AD AMP SUPERSEAL

282106-1 --- Box in thermoplastic PBT colour black with embedded connector 4-ways equivalent to AMP SUPERSEAL

--- 2 ETICHETTA ADESIVA INDISTRUTTIBILE RIPORTANTE P/N E DATA DI FABBRICAZIONE --- Adhesive indestructible label with P/N and manufacturing date

- 3 BASE PORTACONTATTI IN BMC COLORE NERO --- Contacts-holder cover in BMC colour black
- 4 VITI M10 CONTATTI FISSI PRINCIPALI IN RAME ARGENTATO --- M10 power studs in silver plated copper

- 5 ETICHETTA ROSSA POLO BATTERIA --- Red label battery pole
- 6 RONDELLA PIANA IN ACCIAIO INOX --- Plane washer in stainless steel

- 7 RONDELLA GROWER IN ACCIAIO INOX --- Spring washer in stainless steel
- 8 DADO M10 IN ACCIAIO INOX --- M10 nut in stainless steel

- 9 TAPPO A PERDERE. GRADO DI PROTEZIONE IP54 --- throwa

CARATTERISTICHE --- Features
- INTERVALLO DI TENSIONE DI ESERCIZIO --- Voltage range: 9.5÷32V at +25 °C

- CORRENTE CONTINUATIVA MASSIMA --- Max continuous current: : 250A
- CORRENTE MASSIMA DI BREVE DURATA --- Max short term current: 800A PER 30''

- INTERVALLO DI TEMPERATURA DI ESERCIZIO --- Temperature range: -40 + +100 °C
- GRADI DI PROTEZIONE (CON CONTROCONNETTORE MONTATO) IP6Kx, IPx7, IPx9K --- Protection degrees (when coupled)

- ALTRE CARATTERISTICHE SECONDO SCHEDA TECNICA MEMBER'S STJ00035 - Additional features in accordance with

MEMBER'S Data Sheet STJ00035.

PRESCRIZIONI --- Notes
- (*): ETICHETTA POSIZIONATA IN PROSSIMITA' DEL PERNO DI RIFERIMENTO, CON ORIENTAMENTO CASUALE --- Labels

- STATO DI FORNITURA: CONTATTI PRINCIPALI APERTI --- Supplying state: main contact open


- I COMPONENTI DI MINUTERIA RIF. 6,7 E 8 SONO FORNITI IN CONFEZIONAMENTO A PARTE ---
Nuts and bolts ref. 6, 7 and 8 are supplied by separate packaging

- COPPIA DI SERRAGGIO DADI M10: $18 \pm 1\text{Nm}$ --- Locking torque nuts M10: $18 \pm 1\text{Nm}$
- FISSARE IL DISPOSITIVO ALLA STRUTTURA MEDIANTE VITI M8 CON COPPIA DI SERRAGGIO $10 \pm 2\text{Nm}$ --- Fix the d

by means of screws M8 with locking torque $10 \pm 2 \text{ Nm}$

1	2	3	4	
---	---	---	---	--

SCHEMA ELETTRICO
Electrical diagram



Tolleranze secondo Tolerances according to ISO 2768-m						Material code		Formato materiale - Material size						
Scostamenti ammessi per dimensioni lineari senza tolleranza Permissible deviations for linear dimensions without tolerance						Descrizione materiale - Material designation								
Da Fino a		0 1	6 30	12 120	30 400	120 1000	Standard LF di riferimento - LF normalization							
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								
Scostamenti ammessi per dimensioni angolari senza tolleranza Permissible deviations of angular dimensions without tolerance						Trat. termico e/o superficiale - Heat or surface treatment								
Da Fino a		0 10	10 50	50 120	120 400		Unificazione - Standardization							
		±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'								
Raccordi non quotati Radius not quoted			Rugosità Roughness Ra µm ≤			Classificazione Caratteristiche secondo ISTRUZIONE OPERATIVA IODR501 Classification Notes according to OPERATING INSTRUCTION IODR501								
Smussi non quotati Grooves not quoted			Peso netto Net weight kg			   				Scale 1:1				
 Littelfuse Expertise Applied Answers Delivered LITTELFUSE CVP, Italy srl via Ghiacciaia, 1 37045 Legnago (VR) - Italy						Descrizione / Designation								
						TELERUTTORE GEN. DI CORRENTE TGC/RME-M2 12-24V Battery Main Switch TGC/RME-M2 12-24V								
Revision			A		Drawn by		Name Gasparini		Date 25/07/18		No. 08070900		Sheet 1/1	

A2	H	G	F
Sistema grafico [A] -- Non sono ammesse variazioni o modifiche manuali			