

DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 1 of 2
検査合格書番号/Statement No. NBK030205-E10480B
交付年月日/Issue Date 2019-02-24
有効年月日/Expiration Date 2026-02-23
改版年月日/Revise Date
試験報告書番号/Test Report No. 4788715235
客先/Representative Littelfuse Inc.
8755 W. Higgins Road, Suite 500, Chicago, IL 60631 U.S.A
申請者/Applicant Littelfuse Phils.Inc.
Lima Technology Center, Special Economic Zone
Lipa City – Malvar, Batangas, Philippines 4233
製造工場/Factory 申請者とおなじ Same as applicant
電気用品名/Product Name その他の包装ヒューズ Other enclosed fuses
型式の区分/Type Classification 添付 1 参照/Refer to Attachment 1
適用試験規格/Standards used Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 3
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第三
適合性検査の方法/Conformity Assessment Method DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

PSEマーク/PSE Mark



UL-US

Representative sample(s) of the Specified Product(s) (as defined by the Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry) and the factory have been found to comply with Technical Requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the Ministerial Ordinance in Paragraph 2 of Article 9 of the Law (limited to inspections relating to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 of the Law) by the Conformity Assessment Body as listed below.

特定電気用品（経済産業省の定めたもの）の供試品及び工場が電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを下記の検査機関が確認しました。

This DENAN Statement of Conformity Assessment does not indicate acceptability of the product(s) for Listing, Classification or Recognition by UL LLC or any other certifications or marks authorized by UL LLC or its affiliates. Products marked with a PSE Mark and the CAB ID must comply with the DENAN Law / Standards.

この適合性同等検査合格書は製品のULリスティング、クラシフィケーション、レコグニション、又はUL及び関連会社が承認する他の如何なる認証やマークを認定するものではありません。PSE マーク及び検査機関の略称を表示する製品は電気用品安全法及び技術基準に適合しなければなりません。

This DENAN Statement of Conformity Assessment has been issued based on the evaluation of submitted tests samples of the Electrical Products, and does not indicate the fulfillment of the responsibility to confirm the conformity to the Technical Requirements stipulated in paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law for the Electrical Products in the same Type Classification by the Applicant.

この適合性同等検査合格書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This DENAN Statement of Conformity Assessment is valid only for the attached scope of Type Classification or for combinations of the Type Classification.

この適合性同等検査合格書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみに有効です。

検査機関/Conformity Assessment Body

UL LLC
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by

Kazuhiko Iwasaki
DENAN Program Owner



DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 2 of 2
 検査合格書番号/Statement No. NBK030205-E10480B
 交付年月日/Issue Date 2019-02-24
 有効年月日/Expiration Date 2026-02-23
 添付 1/ Attachment 1
 型式の区分/ Type Classification

要 素 Factor	区 分 Classification
定格電圧 Rated voltage	125V以下のもの 125V or less
定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings)	5 A以下のもの 5A or less
適用電動機の定格容量（定格電流表示のないものの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those without rated current markings)	該当なし NA
可溶体の主材料 Fuse element materials	銅のもの Copper
可溶体の数 Number of fuse elements	1のもの One
再使用（管形ヒューズを除く。） Reusability (excluding cartridge fuses)	できないもの Not reusable
内部充てん物 Filler materials	ないもの Without filler materials
筒（内筒を除く。）の材料 Outer cartridge materials	磁器のもの又はガラスのもの Ceramic or glass
端子 Terminals	その他のもの Others
排気孔 Exhausting opening	ないもの Without exhausting opening
溶断の表示 Blowout fuse indicator	ないもの Without blowout fuse indicator
用途 Application	電子機器用のもの For use in electric appliances
定格遮断電流 Rated breaking capacity	100A以下のもの 100A or less

This certificate is a renewal of NBK030205-E10480B ; issue date:2012-02-24, expiration date:2019-02-23.

